




## Kälteleistungstabelle SAD-TK Serie



**Mit umweltfreundlichem  
Kältemittel R 290**

### Kälteleistungstabelle SAD-TK 05

Umgebungstemperatur	Zelleninnenraumtemperatur		
	-25 °C	-20 °C	-10 °C
25 °C	672 W (5,1 m³)	810 W (8,0 m³)	1126 W (23,8 m³)
32 °C	625 W (3,6 m³)	755 W (5,6 m³)	1052 W (14,5 m³)
43 °C	550 W (2,1 m³)	665 W (3,1 m³)	929 W (7,0 m³)

### Kälteleistungstabelle SAD-TK 08

Umgebungstemperatur	Zelleninnenraumtemperatur		
	-25 °C	-20 °C	-10 °C
25 °C	901 W (8,0 m³)	1072 W (11,7 m³)	1145 W (35,3 m³)
32 °C	755 W (5,6 m³)	1000 W (8,3 m³)	1365 W (23,2 m³)
43 °C	665 W (3,1 m³)	875 W (7,0 m³)	1204 W (10,1 m³)

### Kälteleistungstabelle SAD-TK 13

Umgebungstemperatur	Zelleninnenraumtemperatur		
	-25 °C	-20 °C	-10 °C
25 °C	1091 W (10,0 m³)	1297 W (17,3 m³)	1759 W (46,6 m³)
32 °C	1017 W (7,2 m³)	1212 W (10,9 m³)	1645 W (31,1 m³)
43 °C	891 W (4,2 m³)	1067 W (6,2 m³)	1455 W (14,6 m³)

### Kälteleistungstabelle SAD-TK 20

Umgebungstemperatur	Zelleninnenraumtemperatur		
	-25 °C	-20 °C	-10 °C
25 °C	1523 W (17,9 m³)	1824 W (29,0 m³)	2523 W (77,7 m³)
32 °C	1416 W (11,4 m³)	1706 W (20,5 m³)	2371 W (54,2 m³)
43 °C	1240 W (6,7 m³)	1503 W (10,0 m³)	2099 W (28,5 m³)